



Kod produktu: VI-P215



Pistolet ręczny do kotw/żywic 280-310 ml Scell-it VI-P215

72,98 zł

pneumatico®

Pistolet ręczny do kotw/żywic 280-310 ml Scell-it VI-P215

Scell-it VI-P215 to profesjonalny, ręczny dozownik przeznaczony do precyzyjnego wyciskania produktów o **średniej i wysokiej lepkości**, w szczególności żywic do kotew chemicznych. Wzmocniona konstrukcja, wysoki współczynnik przełożenia oraz ergonomiczne uchwyty sprawiają, że narzędzie jest odpowiednie zarówno do prac montażowych, jak i regularnego użytkowania przez profesjonalistów.

Mechanizm o **przełożeniu 1:15** pozwala uzyskać dużą siłę wyciskania przy stosunkowo niewielkim nacisku dłoni. Według karty technicznej nacisk ręczny wynoszący około 15 kg pozwala uzyskać **siłę pchającą do 2500 N**. Każde naciśnięcie rękojeści przesuwa tłok o około **7 mm**, umożliwiając kontrolowane dozowanie materiału.

Dane techniczne:

- **Przełożenie mechaniczne:** 1:15
- **Siła ciągu:** 2500 N (200 kgf)
- **Skok tłoka przy jednym naciśnięciu:** 7 mm
- **Wymiary:** 360 x 210 mm
- **Waga:** 0,75 kg

Zalety:

- **przełożenie 1:15** ułatwiającej aplikację gęstych materiałów,
- wysoka siła wyciskania przy ograniczonym wysiłku operatora,
- **wzmocnione stalowe łożo** zapewniające trwałość konstrukcji,
- **obrotowe łożo**, które ułatwia ustawienie kartusza podczas pracy w trudno dostępnych miejscach,
- ergonomiczna rękojeść zapewniająca pewny chwyt,
- przednia strefa chwytana **Soft Touch** ułatwiająca prowadzenie dozownika obiema rękami,
- mechanizm zwalniający „**anti-drip**”, ograniczający dalsze wypływanie materiału po zakończeniu dozowania,
- praktyczny **hak do zawieszania i przechowywania narzędzia**,
- solidna konstrukcja przystosowana do intensywnego użytkowania.

Zastosowanie:

Dozownik przeznaczony jest do aplikacji produktów o średniej i dużej lepkości, takich jak:

- żywice do kotew chemicznych,
- kleje,
- masy uszczelniające,
- silikon, y,
- masy akrylowe.

Podstawowym zakresem zastosowania są kartusze i żywice o pojemności **280–310 ml**.

Kompatybilność z określonymi formatami kartuszy współosiowych **1:10 Ø50 mm**, opakowaniami typu „pouch” i „peel pack”.

Precyzyjna i wygodna aplikacja żywic

Obrotowa konstrukcja uchwytu kartusza pozwala dopasować jego ustawienie do miejsca wykonywania mocowania. Przy pracy dozownik można prowadzić obiema rękami – jedną na rękojeści, a drugą na przedniej strefie **Soft Touch**. Takie rozwiązanie zwiększa kontrolę nad aplikacją, szczególnie podczas dozowania gęstych żywic.

Po zakończeniu aplikacji wystarczy uruchomić dźwignię zwalniającą **anti-drip**, która odciąży tłok i ogranicza niekontrolowane wypływanie materiału z kartusza. Sposób użytkowania został pokazany na stronie 2 karty technicznej producenta.